

直近150件の測定値、測定日時を保存

PCアプリと連携でデータ出力

半導体ガスセンサー 吹きかけ式 アルコールチェッカー BS-ALC-DM177



- 直近150件までの測定値、測定日時を確認することができます。
- PCアプリとの連携でCSV形式で記録したデータを入力することができます。
- 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の変化でお知らせします。
- 充電式のため、交換用の電池を用意する必要がありません。

※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、
運転の可否を判断するものではありません。



| | A | B | C |
|---|--------|-------|----------|
| 1 | DATE | TIME | MV(mg/l) |
| 2 | 12月28日 | 16:12 | 0.205 |
| 3 | 12月28日 | 17:31 | 0.435 |
| 4 | 12月28日 | 22:28 | 0.13 |
| 5 | 12月29日 | 14:29 | 0.375 |

記録したデータをPCへ移動させることが可能

| | | | |
|---------|-------------|-----------|----------------------------|
| センサータイプ | 半導体ガスセンサー | データ記録 | 直近150回分を保存 (PCアプリから確認可) |
| 反応時間 | 3~10秒 | 測定範囲 | 0.01~0.95mg/L |
| センサー寿命 | 1000回または1年 | ウォームアップ時間 | 10秒 |
| 分解能 | 0.005mg/L | 使用温度範囲 | -5℃~45℃ |
| ディスプレイ | 液晶ディスプレイ | 保管温度範囲 | -20℃~50℃ |
| 本体寸法 | 102×32×15mm | 本体重量 | 35g |
| 付属品 | USB充電通信ケーブル | 電源 | 200mAhリチウムバッテリー |

お問い合わせ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム
<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>