

クーラーボックス ラインナップ

真空断熱クーラーボックス



ドライアイスまたはPCM蓄冷剤を用いて-70°C、-25~-15°C、2~8°C、15~25°Cに対応
 ドライアイスによる保冷で-70°C以下を50時間以上維持
 -25~-15°C、2~8°C、15~25°Cに対応するPCMによる保冷で、各温度帯を48時間以上維持
 真空断熱パネルによる高い保冷性能
 持ち運びしやすい持ち手穴付き
 容量8L、12L、18L、36L、64Lをラインナップ
 真空断熱パネルの厚さは25mmと50mm（12L、36Lのみ）の2タイプ

製品名	BW25-8A	BW25-12A	BW50-12A	BW25-18A	BW25-36A	BW50-36A	BW25-64A
外寸 (W×D×H) (mm)	455×295×295	410×340×355	465×400×410	515×345×355	515×450×460	575×505×505	585×520×530
内寸 (W×D×H) (mm)	310×215×215	270×270×270	270×270×270	370×270×270	370×370×370	370×370×370	440×440×440
蓄冷材使用時の内寸 (W×D×H) (mm)	270×175×175	230×230×230	230×230×230	330×230×230	330×330×330	330×330×330	400×400×400
容量 (蓄冷材使用時)	8 L	12 L	12 L	18 L	36 L	36 L	64 L
本体重量 (蓄冷材なし)	4 kg	4.8 kg	9.8 kg	5.6 kg	8.2 kg	16.4 kg	11 kg
真空断熱パネルの 厚さ	25 mm	25 mm	50 mm	25 mm	25 mm	50 mm	25 mm
PCM蓄冷材による 保冷時間	48時間	48時間	72時間	48時間	72時間	120時間	72時間
対応蓄冷材	ドライアイス (-90~-60°C)、PCM (-25~-10°C、2~8°C、15~25°C)						

メディカルトランスポートクーラー



PCM蓄冷剤を用いて2~8°Cを24時間以上維持
 オプションで-25~-15°C、15~25°Cに対応
 前面の表示盤でボックス内の温度をリアルタイム表示
 強度が高く衝撃に強い本体
 持ち運びしやすく頑丈な持ち手
 仕切りを兼ねた4枚の蓄冷材で内部管理が容易
 高い断熱技術で長時間の低温保存を実現
 9L、12L、20Lの3種類のラインナップ

製品名	FS-12LS	FS-18LS	FS-35LS
外寸 (W×D×H) (mm)	420×250×310	420×250×310	700×310×370
蓄冷材使用時の内寸 (W×D×H) (mm)	260×170×205	290×200×220	320×245×300
容量 (蓄冷材使用時)	9 L	12 L	20 L
本体重量 (蓄冷材なし)	5.5 kg	6.5 kg	9 kg
PCM蓄冷材による保冷時間	24時間	24時間	24時間
対応蓄冷材	PCM (-25~-10°C、0~10°C、15~25°C)		

2~8°C クーラーボックス



PCM蓄冷剤を用いて2~8°Cで24時間以上維持
 前面の表示盤でボックス内の温度をリアルタイム表示
 複数の小型の蓄冷材と仕切り板で自由な配置が可能
 持ち運びしやすい持ち手と肩掛けベルトが付属
 6L、12L、20L、30Lの4種類のラインナップ

製品名	QBLL0606	QBLL0812	QBLL0820	QBLL0830
外寸 (W×D×H) (mm)	330×240×275	420×245×300	440×262×308	580×310×360
内寸 (W×D×H) (mm)	238×143×195	335×170×240	375×215×250	475×245×295
容量 (蓄冷材使用時)	8 L	12 L	20 L	30 L
本体重量 (蓄冷材なし)	1.8 kg	2.4 kg	3.5 kg	4.5 kg
PCM蓄冷材による保冷時間	24時間			
対応蓄冷材	PCM (2~8°C)			

お問い合わせ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/contact/>

www.bitstrong.com