

液体窒素容器



- ・高強度、軽量、小型のアルミ構造
 - ・超低蒸発損失
 - ・キャニスター位置の番号付きインデックス
 - ・高い熱効率
 - ・頑丈なロック可能なエンクロージャは、優れたセキュリティを提供します
 - ・ローラーベースと LN2 ディスペンスが利用可能
 - ・ストロー収納
 - ・5 年間の真空保証
-
- ・優れた熱伝達効率と狭いネック設計により、保管時間が延長され、長期保管が可能になり、液体窒素の蒸発損失が減少します。
 - ・最適な長期保管のためのすべての液体窒素容器は、優れた熱効果のために狭いネックを備えています。

・仕様

型式番号		YDS-3	YDS-10
最大保存容量	キャニスターの数	6(0)	6(0)
	ストロー数(単層) (各ホルダー0.5ml)	792	792
	ストロー数(単層) (各ホルダー0.25ml)	1788	1788
	ストロー数(2層) (各ホルダー0.5ml)	-	-
	ストロー数(2層) (各ホルダー0.25ml)	-	-
性能	液体窒素体積 (L)	3	10
	静的蒸発量 (L/Day)	0.1	0.1
	通常運転時間 (Day)	20	63
寸法	開口径 (mm)	50	50
	高さ (mm)	435	552
	外径 (mm)	224	300
	キャニスター外径 (mm)	38	38
	外の高さ (mm)	120	120
	空の重量 (KG)	3.5	6.3
	総重量 (KG)	6	14.5
	注	キャニスターなし、保護スリーブ付きの標準。 最大6つのキャニスター(120 mm)が提供されます	キャニスターなし、ロックリップなしの標準。 保護スリーブ付き。 最大6つのキャニスター(120 mm)が提供されます

YDS-3	YDS-3YS	BE0FEUMC6	液体窒素容器	6つのキャニスター(高さ120mm)、ロック可能なキャップ、PUバッグが含まれています
	YDS-3(2019)	BE0FE4MC8	液体窒素容器	PUバッグのみが含まれています
	TT3-50	BE999000K	キャニスター(TT38)	Φ38単層キャニスター、ゴブレットなし、YDS-3に適しています
	GS10-50	BE999000BE	コルク(50)	YDS-3、YDS-3H、YDS-6、YDS-10、YDS-13、YDS-25、YDS-50Bに適合します
	SG-50	BE999000C	ロック可能なキャップ	ネック開口部50mmの容器に適合します

YDS-10	YDS-10YS	BE0FEVMC6	液体窒素容器	6つのキャニスター(高さ120mm)、ロック可能なキャップ、PUバッグが含まれています
	YDS-10	BE0GRRMON	液体窒素容器	PUバッグのみが含まれています
	TT10-50	BE999000M	キャニスター(TT38)	Φ38単層キャニスター、ゴブレットなし、YDS-10に適しています
	GS10-50	BE999000BE	コルク(50)	YDS-3、YDS-3H、YDS-6、YDS-10、YDS-13、YDS-25、YDS-50Bに適合します
	SG-50	BE999000C	ロック可能なキャップ	ネック開口部50mmの容器に適合します

お問合せ:

発売元:

株式会社ビットストロング 画像営業部

<https://www.bitstrong.co.jp/>

〒112-0002 東京都文京区小石川2-25-16

小石川パーソナルハウス 2F

TEL: 03-3868-5605 FAX: 03-3868-5616

お問合せはこちらから

imaging@bitstrong.co.jp

担当: 中村、門 (モン)

また下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>