


約100,000件分の顔写真付き計測データを記録 PCアプリで簡単に管理 アルコールチェッカー BS-ALC-AP035



モード切替で測定方法を変更



マウスピース方式
アルコール濃度

吹きかけ方式
アルコールの有無

顔写真の撮影



警笛付き誘導灯



マグネットで壁に貼り付け



PCアプリで過去データの確認

AlcoPatrol											
Print last record		Model Name: AP035		Calibration Date: 2022-4-28							
Print selected		Device SN: 22041075		Next Calibration Date: 2023-4-28 11:53:22							
Read all records		Sensor SN: 22041075									
Read last record											
Counter	Num	Measure Mode	Alcohol Context	Measure Date	Measure Time	Station	Location	Test Location	Name		
17	18	Passive Test	0.000 %BAC	2022-12-15	16:49:25						
18	19	Active Test	0.000 %BAC	2022-12-15	16:50:37						
19	20	Passive Test	0.000 %BAC	2022-12-16	09:11:27						
20	21	Passive Test	0.000 %BAC	2022-12-16	09:11:40						
21	22	Screening Test	0.000 %BAC	2022-12-16	09:12:01						
22	23	Passive Test	0.000 mg/L	2022-12-16	09:21:38	BITSTRO...	OFFICE	TOKYO	SATO		
23	24	Passive Test	0.000 mg/L	2022-12-16	09:21:55	BITSTRO...	OFFICE	TOKYO	SATO		
24	25	Passive Test	0.000 mg/L	2022-12-16	09:23:38	BITSTRO...	OFFICE	TOKYO	SATO		
25	26	Passive Test	0.000 mg/L	2022-12-16	09:28:16	BITSTRO...	OFFICE	TOKYO	SATO		

※画像はイメージです。

- デバイスへの吹きかけで素早くアルコールの有無を確認できるPassive/Screenモード、マウスピースから吹き込むことにより正確な濃度測定が行えるActiveモードを利用できます。
- 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームと画面の色の变化でお知らせします。
- torchモードでデバイスを誘導灯として使用することができます。
- 8GのSDカード内蔵で、直近約100,000件の測定データを記録することができます。
- 専用のPCアプリから測定記録の確認、CSV出力が可能です。
- 専用のBluetoothプリンターBS-ALC-PT-FiT112 (別売り)で検知器から直接データの印刷を行うことができます。
- センサー校正が必要な日付をデバイス起動時に表示します。本製品は1年に1回の校正が必要です。

※本製品により得られたデータは飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であり、運転の可否を判断するものではありません。




用途に応じて3つのモードを選択可能



モード	Active	Passive	Screen
測定方法	マウスピース	吹きかけ	吹きかけ
測定精度	◎	△	○
呼気サンプリング 時間	6秒	1秒	5秒

0.000-2.000mg/Lの範囲で
測定結果を表示。結果に応じて
画面の色が変化


※計測単位はmg/L, mg/100mL,
%BAC, %BACのいずれかを選択可能です



PCアプリ



CSV



Bluetoothプリンタ による出力

様々な形式でデータ出力が可能

型番	BS-ALC-AP035	測定記録件数	約10万件
センサータイプ	燃料電池センサー	PCアプリ出力形式	CSV
校正	最終校正日から12か月※	電源	単3アルカリ乾電池×4本 (電池別売り)
ウォームアップ時間	約10秒	本体寸法	280×50×45 mm
吹きかけ時間	約1秒(Passiveモード) 約5秒(Screenモード) 約6秒(Activeモード)	本体重量	272g(電池含まず)
プリント機能	Bluetoothプリンター (BS-ALC-PT-FiT112)による印刷	使用温度範囲	-5℃～50℃(結露なき事)
対応付属品	マウスピース BS-ALC-MP0405 ブローイングカップ BS-ALC-BC035	付属品	リストストラップ、専用収納ケース マウスピース、ブローイングカップ、 USB通信ケーブル、本体内蔵SDカード

※最終校正日から1年が経過するとデバイス起動時に「Calibration expedited」というメッセージが表示されます。
精度保証のためメンテナンスを行いますので、下記サポートページをご確認下さい。

お問合せ:

発売元

株式会社ビットストロング

<https://www.bitstrong.co.jp/>

112-0002

東京都文京区小石川2-25-16小石川パーソナルハウス2F

TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

お問い合わせはこちらから
imaging@bitstrong.co.jp

または下記Webフォーム

<https://www.bitstrong.co.jp/store/contact/>

www.bitstrong.co.jp