

サージカル サクションチップ

調節孔付き $\phi 4.0\text{mm}$ 樹脂コート

- 細く視界を遮らないため、奥歯や細かい作業に適しています。
- 錆びにくいステンレス製です。
- ホルダーのボタンの孔を指で開閉することで吸引力の調節ができます。
- 121℃のオートクレーブ滅菌ができます。
- 黄色樹脂がコーティングされており、ステンレス外観のモデルと区別して使用できます。
- 歯科ユニットを問わず使用できます。(モリタ製品はアダプターが必要です。)

※長期在庫品のため、ステンレス表面に酸化被膜が発生していますが性能には影響がありません。気になる場合は、10%のクエン酸煮沸などで落とせます。

材質：ステンレス(本体)、難燃性ポリオレフィン(コーティング)

サイズ・重さ：13(ボタン径)×30×170±5mm、17~18g

外径： $\phi 4.0\text{mm}$

接続部最大径： $\phi 11.4\text{mm}$



2本入

医療機器製造販売届出番号：13B3X002320001112

希望小売価格 **¥1,280** (税別)

調節孔付き $\phi 2.5\text{mm}$ $\phi 3.0\text{mm}$ $\phi 4.0\text{mm}$

- 細く視界を遮らないため、奥歯や細かい作業に適しています。
- 錆びにくいステンレス製です。
- ホルダーのボタンの孔を指で開閉することで吸引力の調節ができます。
- オートクレーブ滅菌ができます。
- 歯科ユニットを問わず使用できます。(モリタ製品はアダプターが必要です。)

※長期在庫品のため、ステンレス表面に酸化被膜が発生していますが性能には影響がありません。気になる場合は、10%のクエン酸煮沸などで落とせます。

材質：ステンレス

サイズ・重さ：外径 $\phi 2.5\text{mm}$ モデル 13(ボタン径)×27×160mm、15g

サイズ・重さ：外径 $\phi 3.0\text{mm}$ モデル 13(ボタン径)×31×160mm、15g

サイズ・重さ：外径 $\phi 4.0\text{mm}$ モデル 13(ボタン径)×29×160mm、17g

接続部最大径： $\phi 11.4\text{mm}$ ($\phi 2.5\text{mm}$ 、 $\phi 3.0\text{mm}$ のモデルの接続部は画像と異り、ストレートなテーパー形状です。)



各2本入

医療機器製造販売届出番号：13B3X002320001112

希望小売価格 **¥1,080** (税別)

φ6.0mm

- 先端が丸みを持った形状になっているため、粘膜、口唇、舌への刺激を和らげ、患者の不快感を軽減します。
- 錆びにくいステンレス製です。
- オートクレーブ滅菌ができます。
- 歯科ユニットを問わず使用できます。(モリタ製品はアダプターが必要です。)

材質: ステンレス

サイズ・内径・重さ: φ11.4×37×136mm、φ2.8mm、19g

外径: φ6.0mm

接続部最大径: φ11.4mm



各2本入

医療機器製造販売届出番号: 13B3X002320001112

希望小売価格 **¥1,080** (税別)

シリコンチューブ付き φ6.0mm

- 吸込口が広いので、広範囲の注水や飛沫を効率よく吸い込みます。
- シリコンゴムが粘膜、口唇、舌への刺激を和らげ、患者の不快感を軽減します。
- 錆びにくいステンレス製です。
- オートクレーブ滅菌ができます。
- 歯科ユニットを問わず使用できます。(モリタ製品はアダプターが必要です。)

材質: ステンレス、シリコンゴム

サイズ・内径・重さ: φ11.4×35×137mm、φ4.7mm、18g(シリコンチューブ別)

外径: φ6.0mm

接続部最大径: φ11.4mm



各2本入

医療機器製造販売届出番号: 13B3X002320001112

希望小売価格 **¥1,080** (税別)

お問い合わせ

製造販売業者
株式会社ビットストロング
〒112-0002
東京都文京区小石川2-25-16 小石川パーソナルハウス2F
TEL:03-3868-5605 FAX:03-3868-5616

●お問合せは下記メールまたはWEBの問い合わせから

Mail address: imaging@bitstrong.co.jp

URL: <https://www.bitstrong.co.jp/contact/>